

Drosel de cale GR-3/8-B

Numar piesa: 6308

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	Filet interior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G3/8
Element de reglare	Surub moletat
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere optional:
Debitul nominal normal in directia de strangulare	1010 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	1150 l/min
Presiune de lucru	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Temperatura ambianta	-20 °C...75 °C
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Pozitie de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...75 °C
Greutate produs	225 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub de reglare	Alama