

Racord rapid CK-3/8-PK-9-KU

Numar piesa: 6468

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	8 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Margine de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	7.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita
Material piulita olandeza	POM
Material pivot de insurubare	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS