

Articulație tip furcă SGA-M12

Numar piesa: 6523

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M12
Abatere radiala +/-	5 mm
Compensator de unghi +/-	120 grd
Pozitie de instalare	orice
Racord filetat	Filet exterior M12
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	222 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel galvanizat
Material articulatie sferica	Otel galvanizat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat