

## Bloc ramificare FR-4-3/8-B

Numar piesa: 6703

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 15 mm                                                              |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                              |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0 bar...16 bar                                                     |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...80 °C                                                     |
| Greutate produs                                         | 75 g                                                               |
| Numar iesiri                                            | 3                                                                  |
| Numar cabluri de alimentare                             | 1                                                                  |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet interior G3/8                                                |
| Conexiune pneumatica 2                                  | Filet interior G3/8                                                |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | Aluminiu turnat sub presiune                                       |