


Ventil cu parghie si buton TH-3-M5

Numar piesa: 6758

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	80 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Latimea nominală	2 mm
Tipul de comandă	direct
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	8 N
Greutate produs	37 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatică 2	M5
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune