


Ventil de panou SV-3-M5

Numar piesa: 6817

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	manual
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	65 l/min
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Structura constructivă	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominală	2 mm
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Tipul de comandă	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Protecție la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	12 N
Greutate produs	40 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Material plastic Alama