

# Supapa evacuare rapida SEU-1/2

Numar piesa: 6822

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                           | Valoare                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                                        | Exhaustare rapida                                                  |
| Selectare funcție suplimentara                                           | cu amortizor de zgomot                                             |
| Conector pneumatic 1                                                     | G1/2                                                               |
| Conexiune pneumatica 2                                                   | G1/2                                                               |
| Tipul de montare                                                         | insurubabil                                                        |
| Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)  | 4020 l/min                                                         |
| Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)                 | 6500 l/min                                                         |
| Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi) | 4560 l/min                                                         |
| Presiune de lucru                                                        | 0.3 bar...10 bar                                                   |
| Temperatura ambianta                                                     | -20 °C...75 °C                                                     |
| Material carcasa                                                         | Aluminiu turnat sub presiune                                       |
| Mediu de operare                                                         | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...] ]                    |
| Latimea nominala                                                         | 15 mm                                                              |
| Pozitie de instalare                                                     | orice                                                              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                              | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                                        | -20 °C...75 °C                                                     |
| Nivel de presiune acustica                                               | 86 dB(A)                                                           |
| Greutate produs                                                          | 320 g                                                              |
| Material garnituri                                                       | NBR                                                                |