


Generator vacuum VAK-1/4

Numar piesa: 6890

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	1 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat
Funcție integrată	Pulsul ejectorului pneumatic
Structura constructivă	În formă de T
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Vacuum max.	80 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Racord de vacuum	G1/4
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune