


Cheie selectoare HW-6-38

Numar piesa: 7199

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	8/6 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	180 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Tipul de comanda	direct
Scurgeri totale	1 l/h
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere nominal	1.7 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5