

Stecher multiplu KSV-5

Numar piesa: 7557

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4 mm
Presiune de lucru	-0.95 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	92 g
Conectori max.	5
Conexiune pneumatica	PK-2 PK-3 PK-4
Culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS