

Priza multipla KDVF-16-B

Numar piesa: 7564

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latimea nominala | 4 mm |
| Presiune de lucru | -0.95 bar...16 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 64 g |
| Conectori max. | 16 |
| Conexiune pneumatica | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Culoare | gri |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |