


Micro-ventil cu tachet S-3-PK-3-B

Numar piesa: 7843

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	60 l/min
Racord pneumatic de lucru	PK-3
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Structura constructivă	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominală	1.8 mm
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Tipul de comandă	direct
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	6 N
Greutate produs	7 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatică 2	PK-3
Material carcasa	Material plastic Alama