

Comutator de presiune SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Numar piesa: 8000033

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Iesire de comutare	prin contact
Funcția de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Funcția elementului de comutare	Schimbator
Punctul de pornire	0.25 bar
Punct de conectare max.	0.4 bar
Punct de deconectare min.	0.05 bar
Curent de iesire max. CC	1000 mA
Curent minim de sarcina	2 mA la 24 V
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Domeniu de tensiune de lucru CC	19.2 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	nu
Conector electric	4 pini M12x1 Stecker conform EN 60947-5-2 design rotund
Tipul de montare	insurubabil
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	80 g
Material carcasa	Otel
Material conector electric	POM
Optiuni de setare	fix
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

