


Comutator de presiune SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Numar piesa: 8000210

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind masinile
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Senzor de presiune cu pelicula metalica
Presiune de lucru	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Iesire de comutare	2xPNP
Functia de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Functia elementului de comutare	Antivalent
Punctul de pornire	0.25 bar
Punct de conectare max.	0.4 bar
Punct de deconectare min.	0.05 bar
Curent de iesire max. CC	500 mA
Rezistenta la scurtcircuit	da
Domeniu de tensiune de lucru CC	19.2 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	4 pini M12x1 Stecher conform EN 60947-5-2 design rotund
Tipul de montare	insurubabil
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	50 g
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material conector electric	PBT
Optiuni de setare	fix
Tip de protectie	IP65

Caracteristica	Valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L