



Placă verticală de alimentare VABF-S4-2-P1A14-G18

Numar piesa: 8000693

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	18 mm
Pe baza standardului	ISO 15407-2
Pozitie de instalare	orice
Inseriere pneumatica pe verticala	Alimentare alternativa cu presiune pentru 1 si 14
Presiune de lucru	1 MPa 10 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	430 l/min
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	140 g
Tip de fixare pentru inseriere pe verticala	pe placa de inseriere pe placa individuala
Conector pneumatic 1	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune