

**Cablu de comanda**  
**NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25**

Numar piesa: 8001373

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                     | Valoare                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Conector electric                                  | 25 pini<br>stecher drept / capat deschis<br>Sub-D / - |
| Ecranare                                           | da                                                    |
| Lungime cablu                                      | 3.2 m                                                 |
| Diametrul cablului                                 | 7 mm                                                  |
| Tip de protectie                                   | IP40<br>in stare asamblata                            |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE                          |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK                   |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                    |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune                      |
| Culoare manta de cablu                             | gri                                                   |
| Culoarea carcasei                                  | gri                                                   |