


Cablu legatura NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Numar piesa: 8001374

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Conector electric	25 pini Stecher drept Sub-D / Sub-D
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	25
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub 4-40 UNC
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Priza
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Sub-D
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	25
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	25
Conexiune electrica 2, tip de montare	2x surub 4-40 UNC
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Ecranare	da
Lungime cablu	1 m
Proprietate cablu	Standard
Diametrul cablului	7 mm
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	0 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Culoarea carcasei	gri