


Regulator presiune LR-3/4-D-DI-MAXI-MPA

Numar piesa: 8002398

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana actionat direct
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	6800 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1400 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Zinc turnat sub presiune

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune
Material membrana	NBR