

Cablu legatura NEBV-

Numar piesa: 8003577

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	Reducerea curentului de menținere Circuit de protecție
Denumirea liniei	fără ecranare
Frecvența de conectare	50
Conector electric 1, funcție	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrică 1, tip de conectare	Priza Priza, îngustă
Conexiune electrică 1, ieșire de cablu	drept înclinat
Conexiune electrică 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare ZC, surub autofiletant Schema de conectare ZC, surub metric Schema de conectare, formă C conform EN 175301-803 Sub-D
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	2 25 4 44
Conexiune electrică 2, funcție	Pagina de control
Conexiune electrică 2, design	unghiular rotund
Conectorare electrică 2, tip de racord	Cablu Stecker
Conexiune electrică 2, ieșire de cablu	drept înclinat
Conexiune electrică 2, tehnologie de conectare	Schema de conectare ZB, surub autofiletant M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104 capăt deschis
Conector electric 2, număr de pini/conductoare	2 25 3 44
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...230 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...230 V
Lungime cablu	0.5 m...30 m

Caracteristica	Valoare
Proprietate cablu	Standard lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	PVC TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri