

# Modul de manipulare EHMY-RP-EGC-185-TB-KF- -

Cod: 8004607

FESTO



Reprezentare

## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 2.000 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
pozitie instalare	orizantal
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Precizie de repetare	±0,1 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Indicatie material	conform RoHS