


Bara de racordare VABM-L1-18W-G38-7-G

Numar piesa: 8004916

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	19 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	7
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Greutate produs	1900 g
Conexiune aer de control 12/14	G1/8
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	G1/8
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat