


Placa racordare VMPA2-IC-AP-1-EX1E

Numar piesa: 8005151

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	30.5 mm
Lungime	107.3 mm
Dimensiune grila	21 mm
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Gb (BR)
Protectie la explozie	Zona 1 (BR) Zona 2 (ATEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	233 g
Conector electric	M8 Stecher
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Materialul plăcii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune