



Distribuator NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Numar piesa: 8005312

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-104
Structura constructiva	Ramificator Y fara cablu
Tipul de distribuitor	2 la 1
Denumirea liniei	fara ecranare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M2 cu accesorii
Greutate produs	10.5 g
Conector electric 1, functie	Pagina de control
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 1, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiune electrica 2, functie	Pagina dispozitivului de camp
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	2x priza
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	3
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	3
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 2, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A

Caracteristica	Valoare
Rezistentă la supratensiune	0.8 kV
Tip de protecție	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiantă	-25 °C...85 °C
Nota referitoare la temperatura ambiantă	-10 - 40 °C pentru fixare prin gauri de trecere
Temperatura de depozitare	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fără halogen fără ester de acid fosforic
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PC TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeză	Alama, nichelată
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit
Material bucsa filetată	Alama, nichelată