

Bobina VACN-H1-A1-1

Numar piesa: 8022877

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ora min. de preluare	12 ms
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	24 V CC: 11,9 W
Fluctuatii de frecventa admise	+/- 10 %
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Limitarea temperaturii ambientale si a mediului	(cu ciclu de functionare limitat) -20 - 60 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. conector cu filet	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conector electric	Forma A Stecker conform DIN EN 175301-803 design patrat
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru