

Modul intrari/iesiri CDPX-EA-V2

Numar piesa: 8023321

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Adancimea de instalare	34 mm
Inaltime	89 mm
Lungime	41 mm
Autorizare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	80 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Intrari digitale, numar	8
Intrari digitale, temporizarea semnalului de intrare	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Intrari digitale, tensiune/curent de intrare	24 V CC
Intrari digitale, valoare nominala pentru TRUE	12 - 30 VCC
Intrari digitale, valoare nominala pentru FALSE	0 V
Intrari digitale, separare de potential	da
Iesiri digitale, numar	7
Iesiri digitale, contact	1 Releu
Iesiri digitale, tensiune de iesire	12 - 30 V CC
Iesiri digitale, curent de iesire	0,5 A
Iesiri digitale, separare de potential	da
Iesiri digitale, rezistenta la scurtcircuit	da
Iesiri digitale, rezistenta la suprasarcina	da