

Bobina VACS-C-C1-5

Numar piesa: 8025331

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	IEC 61010-1
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	12 V CC: 2,6 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL MH18122
Limitarea temperaturii ambientale si a mediului	-10 - 50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	36.1 g
Conector electric	Formular C conform EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru