

Drosel
VFFG-T-M5-6
Numar piesa: 8025710

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Tipul de montare	cu filet
Debitul nominal normal în direcția de strângere	14.6 l/min
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	-5 °C...60 °C
Latimea nominală	0.6 mm
b-valoare	0.5
Valoare C	0.05 l/sbar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Greutate produs	0.5 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub tubular	PA