

**Drosel**  
**VFFG-T-M5-15**  
Numar piesa: 8025715

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                  | Valoare                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                               | Funcția drosel                                                     |
| Tipul de montare                                | cu filet                                                           |
| Debitul nominal normal în direcția de strângere | 67.4 l/min                                                         |
| Presiune de lucru                               | -0.9 bar...10 bar                                                  |
| Temperatura ambiantă                            | -5 °C...60 °C                                                      |
| Latimea nominală                                | 1.55 mm                                                            |
| b-valoare                                       | 0.5                                                                |
| Valoare C                                       | 0.25 l/sbar                                                        |
| Mediu de operare                                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă     | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară) |
| Conformitatea LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura de depozitare                       | -20 °C...60 °C                                                     |
| Greutate produs                                 | 0.5 g                                                              |
| Nota privind materialele                        | Conform RoHS                                                       |
| Material surub tubular                          | PA                                                                 |