

Drosel VFFG-T-M5-A-V1

Numar piesa: 8025716

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Tipul de montare	cu filet
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub tubular	PA