

Bara alimentare aer VABM-B10-25-G12-7-P53

Numar piesa: 8026224

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	27.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	7
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	668 g
Tipul de montare	cu suport de montare
Conector pneumatic 1	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat