

Bloc racordare VABM-B10-25E-G12-10-P3

Numar piesa: 8026287

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	27.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	10
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	2598 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/2
Conector pneumatic 3	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat