


Placa de alimentare VABF-B10-25-P1A4-G14

Numar piesa: 8026318

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max.	3 Nm
Greutate produs	110 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de alimentare	Aluminiu turnat sub presiune