


## Bloc racordare VABM-B10-30E-G34-4

Numar piesa: 8026361

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune grila                     | 32 mm                                        |
| Pozitie de instalare                 | orice                                        |
| Numarul max. de pozitii de ventil    | 4                                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Greutate produs                      | 2703 g                                       |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere                       |
| Conexiune aer de control 12          | G1/8                                         |
| Conexiune aer de control 14          | G1/8                                         |
| Conector pneumatic 1                 | G3/4                                         |
| Conector pneumatic 3                 | G3/4                                         |
| Conexiune pneumatica 5               | G3/4                                         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare           | Aliaj de aluminiu forjat                     |