

Portal liniar EXCT-30- -

Numar piesa: 8026576

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	30
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Portal liniar
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Ciclu de lucru	100%
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Nivel de presiune acustica	78 dB(A)
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	10 °C...40 °C
Fora de procesare max. in directia Z	300 N
Sarcina nominala la dinamica maxima	3 kg
Tipul de montare	cu kit de fixare cu piulita canal
Nota privind materialele	Conform RoHS