

Bobina VACN-N-A1-3A

Numar piesa: 8029135

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Clasa de izolare a conductorului emailat	F
Caracteristici bobina	230 V CA: 50 Hz, putere de pornire 6,2 VA, putere de mentinere 3,7 VA 230 V CA: 60 Hz, putere de pornire 4,9 VA, putere de mentinere 2,9 VA
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasificarea maritima	acces certificat
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	DNV TAA000011J
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	95 g
Conector electric	Forma A conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Material plastic Otel
Material contacte de cuplare	Alama
Material infasurare	Cupru