

Bobina
VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
Numar piesa: 8029140

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Caracteristici bobina	230 V CA: 50 Hz, putere de preluare 11,5 VA, putere de mentinere 8,0 VA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasificarea maritima	acces certificat
Protectie Ex certificata in afara UE	Clasa I, Div. 1 (CA) Clasa I, Div. 1 (SUA) Clasa I, Div. 2 (CA) Clasa II, Div. 1 (CA) Clasa II, Div. 1 (SUA) Clasa III, Div. 1 (CA) Clasa III, Div. 1 (SUA) EPL Gb (SUA)
Protectie la explozie	Clasa I, Div. 1 (CA) Clasa I, Div. 1 (SUA) Clasa I, Div. 2 (CA) Clasa II, Div. 1 (CA) Clasa II, Div. 1 (SUA) Clasa III, Div. 1 (CA) Clasa III, Div. 1 (SUA) Zona 1 (SUA)
Organizatia emitenta a certificatului	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Tip de protectie la explozie pentru gaz	AEx m II T4 Ex m II T4
Temperatura ambientala Ex	-20°C <= Ta <= +60°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	207 g

Caracteristica	Valoare
Conector electric	Cablu
Lungime cablu	0.61 m
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Material plastic Otel
Material infasurare	Cupru