

Bobina
VACN-N-A1-1
Numar piesa: 8029144

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Clasa de izolare a conductorului emailat	F
Caracteristici bobina	24 V CC: 0,7 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasificarea maritima	acces certificat
Organizatia emitenta a certificatului	DNV TAA000011J
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	95 g
Conector electric	Forma A conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Material plastic Otel
Material contacte de cuplare	Alama
Material infasurare	Cupru