


Placa inseriere VABV-S1-2SB-N12

Numar piesa: 8029815

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	59 mm
Functia de evacuare a aerului	prin intermediul placii drosel
Pe baza standardului	ISO 5599-1
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Compatibilitate vacuum	da
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Greutate produs	670 g
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 4	1/2 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune