

Bobina VACF-B-B2-1

Numar piesa: 8030802

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	IEC 61010-1
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	24 V CC: 3,3 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Clasificarea maritima	acces certificat
Organizatia emitenta a certificatului	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Limitarea temperaturii ambientale si a mediului	-20 - 50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	56.5 g
Conector electric	Forma B conform standardului industrial (11 mm)
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru