

# Bobina VACF-B-C1-3W

Numar piesa: 8030817

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                               | orice                                                                         |
| Conform cu standardul                              | IEC 61010-1                                                                   |
| Ciclu de lucru                                     | 100%                                                                          |
| Clasa de izolare                                   | H                                                                             |
| Caracteristici bobina                              | 230/240 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 5,8 VA, putere de mentinere 4,6 VA |
| Rezistenta la supratensiune                        | 4 kV                                                                          |
| Nivel de poluare                                   | 3                                                                             |
| Fluctuatii de tensiune admise                      | +/- 10 %                                                                      |
| Autorizare                                         | c UL us - recunoscut (OL)                                                     |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune                                  |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice                    |
| Organizatia emitenta a certificatului              | UL MH18122                                                                    |
| Limitarea temperaturii ambientale si a mediului    | -20 - 50°C                                                                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                  |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Temperatura medie                                  | -20 °C...50 °C                                                                |
| Tip de protectie                                   | IP65                                                                          |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...60 °C                                                                |
| Greutate produs                                    | 51.1 g                                                                        |
| Conector electric                                  | Formular C<br>conform EN 175301-803                                           |
| Tipul de montare                                   | cu piulita randalinata                                                        |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                                  |
| Material carcasa                                   | PA<br>Otel                                                                    |
| Material bobina                                    | Cupru<br>Otel<br>Termoplast                                                   |
| Material infasurare                                | Cupru                                                                         |