

Bobina VACF-A-A1-3W

Numar piesa: 8030828

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	IEC 61010-1
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	230/240 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 3,9 VA, putere de mentinere 2,8 VA
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Clasificarea maritima	acces certificat
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Limitarea temperaturii ambientale si a mediului	-20 - 50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	79.2 g
Conector electric	Forma A conform EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru