



Cablu legatura NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Numar piesa: 8030962

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	cu 2x suport de panou
Greutate produs	276 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...48 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	26 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	52 mm
Diametrul cablului	5.25 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	5 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.34 mm ²

Caracteristica	Valoare
Capete de conductori	taietura neteda
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Bronz nichelat si aurit
Material manson de izolare	PP