

## Placa de capat VABE-S1-2RZ-N34

Numar piesa: 8032673

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                           | 44 mm                                                              |
| Funcția de evacuare a aerului                    | prin intermediul plăcii drosel                                     |
| Pe baza standardului                             | ISO 5599-1                                                         |
| Presiune de lucru                                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Compatibilitate vacuum                           | da                                                                 |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind joasa tensiune                       |
| Mediu de operare                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda      | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura de depozitare                        | -20 °C...60 °C                                                     |
| Temperatura medie                                | -10 °C...50 °C                                                     |
| Mediu de comanda                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Temperatura ambianta                             | -10 °C...50 °C                                                     |
| Greutate produs                                  | 370 g                                                              |
| Tipul de montare                                 | cu orificiu de trecere pentru surub M6                             |
| Conexiune aer de control 12/14                   | 1/4 NPT                                                            |
| Conector pneumatic 1                             | 3/4 NPT                                                            |
| Conector pneumatic 3                             | 3/4 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 5                           | 3/4 NPT                                                            |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                       |
| Material placa de capat                          | Aluminiu turnat sub presiune                                       |