

Fixare
NEAU-A-N8-1
Numar piesa: 8032868

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	1
Design	pentru canelura T
Tipul de montare	fixat in fanta T pe lungime si transversal la fanta T poate fi introdus in canelura de sus
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material piulita cu canal	Alama, nichelata