

# Placa racordare VABS-S2-1S-G38-R3-EX1E

Numar piesa: 8033159

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                           | 42 mm                                                              |
| Pe baza standardului                             | ISO 5599-2                                                         |
| Pozitie de instalare                             | orice                                                              |
| Alimentarea cu aer pilot                         | extern                                                             |
| Presiune de lucru                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                  | 24 V                                                               |
| Rezistenta la supratensiune                      | 0.8 kV                                                             |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C    | 2 A                                                                |
| Nivel de poluare                                 | 3                                                                  |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)         |
| Protectie la explozie                            | Zona 2 (ATEX)                                                      |
| Categorie ATEX pentru gaz                        | II 3G                                                              |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz          | Ex nA IIC T3 X Gc                                                  |
| Temperatura ambientala Ex                        | -5°C <= Ta <= +50°C                                                |
| Mediu de operare                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda      | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Tip de protectie                                 | IP65<br>NEMA 4<br>in stare asamblata                               |
| Temperatura ambianta                             | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                                  | 386 g                                                              |
| Tipul de montare                                 | cu orificiu de trecere                                             |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                       |
| Materialul placii de racordare                   | Aluminiu turnat sub presiune                                       |