


## Placa racordare VMPAL-AP-14-T135-RV

Numar piesa: 8034560

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                      | 14 mm<br>14.9 mm                                                   |
| Lungime                                     | 107.3 mm                                                           |
| Dimensiune grila                            | 14.9 mm                                                            |
| Separarea zonelor de presiune               | Canalul 1, 3 si 5                                                  |
| Functie integrata                           | Supapa de sens                                                     |
| Numarul max. de pozitii de ventil           | 1                                                                  |
| Directia de curgere                         | nu este reversibil                                                 |
| Ansamblu insula de ventile                  | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare                 |
| Presiune de lucru                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Presiunea de control                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                 |
| Compatibilitate vacuum                      | nu                                                                 |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 3 - stres intens de coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                             | 35 g                                                               |
| Conexiune pneumatica 2                      | pentru cartus de 14 mm                                             |
| Conexiune pneumatica 4                      | pentru cartus 14 mm                                                |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                       |
| Materialul placii de racordare              | Ranforsat cu PA                                                    |