


Axa ghidare ELFA-KF-70- -

Numar piesa: 8037970

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	50 mm...5000 mm
Dimensiune	70
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Ciclu de lucru	100%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	146050 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	459290 mm ⁴
Forta max. Fy	1500 N
Forta max. Fz	1850 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	11 N
Moment max. Mx	16 Nm
Max. Moment My	132 Nm
Moment max. Mz	132 Nm
Forta max. Fy axa totala	1500 N
Forta max. Fz axa totala	1850 N
Moment max. Mx axa totala	16 Nm
Moment max. axa mea totala	132 Nm
Moment max. Mz axa totala	132 Nm
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	5520 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	6808 N
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	59 Nm

Caracteristica	Valoare
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	486 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	486 Nm
Greutate sanie	790 g
Greutate sanie suplimentara	790 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	2220 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	38 g
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	banda din otel inoxidabil
Material ghidare sanie	Otel inoxidabil
Material sina de ghidaj	Otel inoxidabil
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat