

Conector trecere cabinet NEFU-D12G4-R3DW4

Numar piesa: 8040457

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime	40,1 mm
Conform cu standardul	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipul de montare	insurubat fix
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 4 pini, codare D
Conector electric 2	Priza inclinata, RJ45, 4 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Caracteristici de transfer	conform categoriei 5, EN 50173, clasa D conform categoria 5, ISO/IEC 11801, clasa D
Tip de protectie	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Alama, nichelata PA Zinc turnat sub presiune
Culoarea carcasei	negru
Material contacte de cuplare	Alama placat cu aur