


Conector trecere cabinet NEFU-D12G4-D12DG4

Numar piesa: 8040459

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-101
Tipul de montare	insurubat fix
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 4 pini, codare D
Conector electric 2	Priza dreapta, M12x1, 4 pini, codificare D
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Caracteristici de transfer	conform categoriei 5, EN 50173, clasa D conform categoria 5, ISO/IEC 11801, clasa D
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Alama, nichelata
Culoarea carcasei	argint
Material contacte de cuplare	Alama placat cu aur