


Placa racordare VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Numar piesa: 8043928

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	65.5 mm
Lungime	107.3 mm
Dimensiune grila	14.8 mm 14.9 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	250 g
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune